



GIACOMINI
WATER E-MOTION

R99i

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU

Nominální provozní tlak: 0,7 MPa (7 barů)

Maximální zkušební tlak: 1,4 MPa (14 barů)

Rozměry: 3/8", 1/2"

Maximální provozní teplota: 120 °C

*Minimální provozní teplota: -30 °C

*(stanovená minimální provozní teplota je podmíněna použitím nemrznoucí směsi na bázi glykolu s maximální koncentrací 50%)




ROZEBRAT


VYČISTIT

**POSTUP VYČIŠTĚNÍ
NA DRUHÉ STRANĚ »**

POSTUP ČIŠTĚNÍ AUTOMATICKÉHO ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU R99




Odšroubujte víčko ventilu




Vyjměte vnitřní mechanismus ventilu



Plovák přetočte vzad a vyhákněte z vahadla




Odtáhněte západky od sebe a uvolněte držák kuželového ventilu




Po uvolnění se držák rozdělí na jednotlivé části: ukotvení, pružina, vahadlo a kuželový ventil. Z výlisku vyjměte gumový O-kroužek.



Důkladně vyčistěte gumový O-kroužek a hrot kuželového ventilu



O-kroužek usadte zpět do výlisku tak, aby zapadl po celém svém obvodu



Jednotlivé části ventilu (vahadlo, kuželový ventil, pružina, ukotvení) sestavte a shora jej natlačte do držáku



Ventil poté smontujte do původního stavu